


# L型快拧接头 LCK-1/8-PK-6

产品代号: 4470

FESTO

可旋转，带 2 个密封圈。



## 技术参数

| 特性           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| 额定尺寸         | 4.9 mm                            |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                               |
| 装配位置         | 任意                                |
| 设计           | L形                                |
| 包装数量         | 10                                |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa                  |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar                  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi               |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]      |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                     |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                         |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                     |
| 额定紧固扭矩       | 3.5 Nm                            |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %                            |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 G1/8                          |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 8 mm<br>用于倒钩式接头，内径 6mm，带螺母 |
| 材料信息，联合螺母    | 阳极氧化铝合金                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                           |
| 材料信息，密封圈     | PA-加强<br>TPE-U(PU)                |
| 材料信息，空心螺栓    | 阳极氧化铝合金                           |
| 材料信息，摆动接头    | 牙铸锌                               |