

# 电磁线圈 MSFG-24/42-50/60

订货号: 4527

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
开关位置指示器	否
最短抓取时间	10 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	24 V DC: 4.5 W 42 V AC : 50/60 Hz, 抓取功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA
容许频率波动	+/- 5%
允许的电压波动	+/- 10 %
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-C1-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...40 °C
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm
产品重量	55 g
电气接口	3 针 插头针脚, 连接型式符合 Festo 标准, 用于 MSSD-F
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜