

# 电磁阀 MOFH-3-M5

订货号: 4543

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常开, 单电控
驱动方式	电控
标准标称流量	46 l/min
工作气口	M5
工作压力	0 MPa...0.65 MPa 0 bar...6.5 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
认证	c UL us - 认证 (OL)
公称通径	1.5 mm
排气功能	不带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式
先导类型	直接
流向	不可逆
关闭时间	8.5 ms
打开时间	12 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-15 °C...60 °C
环境温度	-15 °C...40 °C
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
气接口, 气口 3	M5