



# 按钮阀 T-5/3-1/4

订货号: 4578

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
驱动方式	手册
标准标称流量	680 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
公称通径	7 mm
密封原理	软密封
先导类型	先导驱动
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1160 g
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4