


轴向组件 EAMM-A-V25-42A

产品代号: 4582608

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
额定长度	40 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.19 kgmm ²
可传递扭矩	0.5 Nm
产品重量	83 g
接口代码, 驱动器	V25
接口代码, 马达输入	42A
材料备注	符合 RoHS