


# 压力指示器 OH-22-BL

订货号: 4600

FESTO



## 数据表

特性	值
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...45 °C
产品重量	25 g
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规