

球阀 VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
订货号: 4762851

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	ASME-BPE 焊接式末端

特性	值
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F0507
内径	47.7 mm
公称通径 DN	50
阀功能	2/2
流向	可逆
标称压力 PN	16
差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩	44 Nm
基于标准	ASME BPE ISO 5211
中等	水蒸气 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:--] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	364 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
外壳材料	压铸不锈钢
外壳物料编号	1.4409
阀座密封件材料	改性聚四氟乙烯
密封件材料	FPM PTFE
滚珠材料	压铸不锈钢
滚珠的物料编号	1.4409
轴材料	高合金不锈钢
编号轴材料	1.4401
产品重量	3070 g
认证	3-A 卫生标准 CRN
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力