

存储卡 CPX-SK-3

订货号: 4798288

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	12 x 26 x 6.5 mm
内存容量	2 MB
使用说明	存储设备名称和 IP 地址
存储介质	特殊结构
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	1 g
材料说明	RoHS 合规