


# 联轴器

## EAMD-21-15-12-8X10

产品代号: 4820335

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	12 mm
支架直径2	8 mm
尺寸	21
额定长度	15 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.45 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	2 Nm
产品重量	13.5 g
材料备注	符合 RoHS