


圆形气缸 EG-25-10

产品代号: 4921

FESTO

复位弹簧



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 位置检测 | 无 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 1 ... 8 bar |
| 工作模式 | 单作用 推的动作 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 215 N |
| 气动连接 | G1/8 |