


圆形气缸 EG-25-40

产品代号: 4923

FESTO

复位弹簧



技术参数

特性	值
行程	40 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	无缓冲
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	1 ... 8 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 进程	215 N
气动连接	G1/8