

气路板 MHA4-PR8-3-1/4

订货号: 525237

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1400 g
底座的安装方法	通过通孔 带 H 型导轨
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1/33	G3/8
气接口, 气口 2	内螺纹 G1/4
气接口, 气口 3/11	G3/8
底座材料	精制铝合金