

# 塑料气管 PUN-6X1-BL-500

订货号: 525747

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	6 mm
流量相关弯曲半径	26.5 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	16 mm
使用说明	基于 TPE-U 酯 尽在塑料气管的护套不含磷酸酯的情况下，其方可与电缆接触，否则或对塑料气管造成损坏。
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...7 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0192 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm，带管接螺母 用于倒钩接头内径 4 mm
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)