

完整真空吸盘 ESS-80-BT-G1/4

订货号: 525999

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------|
| 吸盘支座的高度补偿器 | 10.5 mm |
| 最小工件半径 | 100 mm |
| 公称通径 | 2.5 mm |
| 真空吸盘直径 | 80 mm |
| 真空吸盘容积 | 59.1 cm ³ |
| 安装位置 | 可选 |
| 真空吸盘形状 | 波纹管, 1.5 褶 |
| 工作压力 | -0.95 bar...0 bar |
| 标称工作压力 | -0.7 bar |
| 工作介质 | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 环境温度 | -10 °C...80 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 237 N |
| 标称工作压力下的侧向力 | 102 N |
| 产品重量 | 85.5 g |
| 安装方式 | 通过真空口 |
| 真空接口 | G1/4 |
| 颜色 | 红棕色 |
| 肖氏硬度 | 72 +/- 5 |
| 旋入螺钉的材料 | 精制铝合金 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 真空吸盘材料 | 聚氨酯弹性体 |