


真空吸盘 ESV-50-BT

产品代号: 526007

FESTO

易损件, 容易互换



技术参数

特性	值
吸盘托架的高度补偿器	10 mm
最小的工件半径	40 mm
吸盘直径	50 mm
吸盘容积	17.6 cm ³
装配位置	任意
设计结构	气囊
吸盘形状	圆形, 波纹管 1.5 褶
工作压力	-0.95 ... 0 bar
额定工作气压	-0.7 bar
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 ... 80 °C
70%真空时的起步阻力	100 N
额定工作压力时的保持力	100 N
额定工作压力时的侧向力	39 N
产品重量	16.2 g
安装类型	通过真空口
颜色	红色/棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	Vulkollan®