



真空发生器

VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO1

产品代号: 526149

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer.



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.95 mm
宽度尺寸	18 mm
设计, 消声器	打开
装配位置	任何
排放器特性	高度真空标准
设计结构	T-形
最大吸气流量时的工作压力	3.1 bar
工作压力	1 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	4.5 bar
最大真空度	89 %
额定工作气压	6 bar
真空度和工作压力之间的关系 (图)	图表
关于大气的最大吸气流量	25 l/min
6 bar时1升容积的抽空时间	图表
工作介质	干燥, 已过滤, 未加润滑油的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
介质温度	0 ... 60 °C
噪音水平和工作压力之间的关系 (图)	图表
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
效率与真空度之间的关系 (图)	图表
空气消耗量和工作压力之间的关系 (图)	图表
产品重量	28.4 g
安装类型	带通孔 带高帽式导轨 墙面/表面固定
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 3	开放式消声器
真空接口	QS-8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
材料信息, 收集器喷嘴	POM
外壳的材料信息	POM-加强
材料信息, 消声器	PE
材料信息, 气喷嘴	锻造铝合金
安装件的材料信息	黄铜 镀镍 塑料的