

减压阀

LR-QS6-D-O-7-MICRO



产品代号: 526272
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带快插接头，不带压力表的底座

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驱动器锁	旋转手柄，带锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀
控制器功能	带第二排气通道
压力表	M5 已准备好
工作压力	1 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	100 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	QS-6
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 膜片	NBR