

# 过滤减压阀 LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H


产品代号: 526284  
将被停止供应的产品

FESTO

带螺纹连接板, 不带压力表, 半自动排水

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品,  
供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

| 特性         | 值                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸         | Micro型                                |
| 系列         | D                                     |
| 装配位置       | 垂直                                    |
| 过滤等级       | 5 µm                                  |
| 冷凝水排放      | 半自动                                   |
| 冷凝物最大容积    | 3 cm <sup>3</sup>                     |
| 工作压力       | 1 ... 10 bar                          |
| 最大压力迟滞     | 0.3 bar                               |
| 标准额定流量     | 410 l/min                             |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2                                     |
| 输出空气的纯净度   | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性气体  |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 产品重量       | 114 g                                 |
| 安装类型       | 带安装支架<br>可选<br>线路安装                   |
| 气动连接, 气口 1 | NPT1/8-27                             |
| 气动连接, 气口 2 | NPT1/8-27                             |
| 材料备注       | 符合 RoHS                               |
| 外壳的材料信息    | 锻造铝合金                                 |
| 杯罩的材料信息    | PC                                    |