

过滤器

LF-M5-D-5M-MICRO-H

产品代号: 526298

传统型 - 不用于新项目

FESTO



无螺纹连接板, 接头螺纹在在外壳上, 半自动排水

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,

可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品,

供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	半自动
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	3 cm ³
工作压力	1 ... 10 bar
标准额定流量	170 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	44 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	PC