


精细过滤器 MS6-LFM

产品代号: 527670

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
系列	MS
尺寸	6
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	0.01 ... 1 µm
冷凝水排放	全自动 手动旋转 半自动
工作压力	0 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
进出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:7:2] 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
杯罩保护	塑料防护装置 具有集成的金属外壳
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
差压显示	视觉指示器 带压力传感器
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T60°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 密封	NBR
材料备注	符合 RoHS