

精细过滤器 MS6N-LFM

订货号: 527671

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	6
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm...1 µm
冷凝水排放装置	全自动 手动旋转 半自动
工作压力	0 bar...20 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
差压显示器	画面显示 通过压力传感器
认证	c UL us - 认证 (OL)
安装方式	要么： 管式安装 带附件
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规