

开关阀 MS6N-EE

订货号: 527683

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	电控
排气功能	不带节流选项
手控装置	锁定式 无 按钮式
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	为 G1/4 准备 通过压力传感器 带压力表
工作压力	4 bar...18 bar
标准标称流量	2600 l/min...7000 l/min
持续通电率	100%
线圈的特性参数	110 V AC : 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 230 V AC : 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 24 V DC: 2.5 W
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
认证	c UL us - 认证 (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
适合食品行业使用	见补充材料说明

特性	值
安装方式	要么： 管式安装 带附件
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	740 g
气接口，气口 3	G1/2
先导气源	内先导
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝