

# 油雾器 MS4N-LOE

订货号: 527702

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 规格                  | 4  |
| 系列                  | MS                                       |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                                 |
| 结构特点                | 标准比例油雾器                                  |
| 最大贮油量               | 30 ml                                    |
| 保护罩                 | 塑料滤杯保护罩<br>集成金属滤杯                        |
| 工作压力                | 1 bar...12 bar                           |
| 油雾器功能的最小流量          | 40 l/min                                 |
| 标准标称流量              | 1100 l/min...2200 l/min                  |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                        |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                  |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 油粘度                 | ISO VG 32                                |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 产品重量                | 194 g                                    |
| 安装方式                | 要么:<br>管式安装<br>带附件                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                  |
| 外壳材料                | 压铸铝                                      |
| 碗罩材料                | 精制铝合金                                    |