


软启动阀 MS4-DE

产品代号: 527713

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
压力表	准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 带压力传感器 带压力表
切换位置指示器	带附件
工作压力	4 ... 14 bar
标准额定流量	1,000 ... 2,000 l/min
持续通电率	100 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 EMC 指令 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
ATEX 类气体	II 3G
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型气体	Ex nA IIC T4 X Gc
燃爆防护型粉尘	Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息

特性	值
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	263 g
信号状态显示	带附件
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝