

气源处理组件

FRC-N1/8-D7-5M-MICRO-H

产品代号: 527869
 将被停止供应的产品



FESTO

带螺纹连接板,带压力表,半自动排水

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品,

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
装配位置	垂直
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	半自动
工作压力	1 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
标准额定流量	140 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	133 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
外壳的材料信息	锻造铝合金
杯罩的材料信息	PC