


减压阀集成安装 LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI

订货号: 528952

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	直动式膜片减压阀 带贯穿进气
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	为 G1/8 准备
工作压力	1 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准标称流量	1800 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	760 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
底座材料	压铸锌
控制面板材料	PA
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌