


阀岛 CPA-SC-MP-VI

产品代号: 529045
将被停止供应的产品

带多针插头接口。
将停止供货的产品，
供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	2x2/2 常开/常闭, 单电控 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 3/2 常闭, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
阀规格	10 mm
最大标准额定流量	180 l/min bei 10 mm
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	多针插头
阀位的最大数量	20
压力区的最大数目	2
电气 I/O 系统	是
环境温度	-5 ... 50 °C
宽度	10 mm
防护等级	IP40
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定尺寸	2.5 mm
排气功能	不可节流
驱动类型	电气的
阀岛型号	82
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	固定模块宽度
切换位置指示器	LED
先导压力	3 ... 8 bar
适合真空	是
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]