


# 测量单位

## ASDLP-100-90/110

产品代号: 529088

FESTO

SDLP测量单元可以被卡入DLP气缸的现成槽中。装上测量单元以后现有DLP气缸的款式又得到了翻新。



### 技术参数

| 特性              | 值                      |
|-----------------|------------------------|
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| ATEX 类气体        | II 2G                  |
| 燃爆防护型气体         | c T6                   |
| ATEX 类粉尘        | II 2D                  |
| 燃爆防护型粉尘         | c 80°C                 |
| 符合防爆要求的环境温度     | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C     |
| 环境温度            | -20 ... 80 °C          |
| 最大行程速度          | 0.05 m/s               |
| 行程              | 90 ... 110 mm          |
| 设计结构            | 带齿轮单元的丝杆               |
| 外壳的材料信息         | 锻造铝合金                  |
| 材料信息, 盖子        | 锻造铝合金                  |
| 材料信息, 滑块外壳      | 锻造铝合金                  |
| 材料信息, 滑块接口      | 锻造铝合金                  |
| 盖子的材料信息         | 锻造铝合金                  |
| 材料信息, 装配夹头      | 锻造铝合金                  |
| 材料信息, 连接杆       | 高合金钢, 耐腐蚀              |
| 材料信息, 轴承密封      | NBR                    |
| 材料信息, 活塞杆密封     | TPE-U(PU)              |
| 直线行程到旋转角度的转换    | 40 ... 120 deg         |
| 防护等级            | IP67                   |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 3                      |