

# 过滤减压阀

## MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

产品代号: 529209

FESTO

12 bar 的最大输出压力, 40 μm 过滤精度, 带压力表,  
减压阀调节头可锁定, 塑料杯罩外套塑料杯罩保护,  
采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左.



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表
冷凝物最大容积	38 ml
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
杯罩保护	塑料防护装置
压力表	带压力表
工作压力	0.8 ... 20 bar
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	2,500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	875 g
安装类型	可选 前面板安装 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC
材料信息, 隔离片	POM