

过滤器 MS4-LF-1/4-ERV

订货号: 529401

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
最大冷凝容积	19 ml
保护罩	塑料滤杯保护罩
工作压力	2 bar...12 bar
标准标称流量	1700 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	189 g
安装方式	要么： 管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC
隔离板材料	POM