


减压阀

MS4-LRB-1/4-D7-AS

产品代号: 529485

FESTO

适合气路板安装, 12 bar 的最大输出压力, 带压力表,
减压阀调节头可锁定, P2 接口位于后侧



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	0.8 ... 14 bar
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	1,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	222 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 控制面板	PA POM
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 膜片	NBR