



分支模块 MS4-FRM-1/8-Y

产品代号: 529560

FESTO

包括不带指示器的压力开关, 气流方向: 从左到右.



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 分支模块 |
| 工作压力 | 0 ... 12 bar |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 1,800 l/min |
| 标准额定流量, 顶部输出 | 1,600 l/min |
| 标准额定流量, 底部输出 | 1,700 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 405 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 |