

气源处理组件

MSB6-1/4-FRC3:J7M1

产品代号: 530264

FESTO

过滤器 - 减压阀 - 油雾器组合体, 7 bar 的最大输出压力, 5 μm
 过滤精度, 带压力表, 减压阀调节头可锁定,
 塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向:
 从左到右.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 驱动器锁 | 集成有锁定装置的旋转手柄 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 冷凝水排放 | 手动旋转 |
| 设计结构 | 过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器 |
| 过滤等级 | 5 μm |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流 |
| 杯罩保护 | 塑料防护装置 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 工作压力 | 1.5 ... 20 bar |
| 压力控制范围 | 0.3 ... 7 bar |
| 标准额定流量 | 2,000 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 出口口的空气纯净度 | 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 1,495 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |