

# 过滤减压阀

## MS6-LFR-1/4-D7-CUM-AS

产品代号: 530342

FESTO

12 bar 的最大输出压力, 5  $\mu\text{m}$  过滤精度, 带压力表,  
减压阀调节头可锁定, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置,  
气流方向: 从左到右.



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 $\mu\text{m}$
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表
冷凝物最大容积	38 ml
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
杯罩保护	具有集成的金属外壳
压力表	带压力表
工作压力	0.8 ... 20 bar
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	2,200 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,087 g
安装类型	可选 前面板安装 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	锻造铝合金
材料信息, 隔离片	POM