

过滤减压阀 MS4N-LFR-1/8-D6-CRM-AS-Z

订货号: 531232

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|----------------------|--|
| 规格 | 4 |
| 系列 | MS |
| 控制锁 | 可锁定旋转手柄 可以用附件关闭 |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 冷凝水排放装置 | 手动旋转 |
| 结构特点 | 带压力表的过滤减压阀 |
| 最大冷凝容积 | 19 ml |
| 控制器功能 | 输出压力常数 带二级排气 带回流功能 |
| 保护罩 | 塑料滤杯保护罩 |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表 |
| 工作压力 | 0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar |
| 压力调节范围 | 0.3 bar...7 bar |
| 最大压力迟滞 | 0.25 bar |
| 标准标称流量 | 900 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 4] |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 275 g |
| 安装方式 | 要么: 面板式安装 管式安装 带附件 |

| 特性 | 值 |
|-----------|-----------|
| 气接口, 气口 1 | 1/8 NPT |
| 气接口, 气口 2 | 1/8 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 底座材料 | 压铸铝 |
| 控制面板材料 | PA POM |
| 密封件材料 | NBR |
| 过滤器材料 | PE |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 膜片材料 | NBR |
| 碗罩材料 | PC |
| 隔离板材料 | POM |