

过滤减压阀

MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

产品代号: 531285

FESTO

12 bar 的最大输出压力, 5 μm 过滤精度, 带压力表,
减压阀调节头可锁定, 塑料杯罩外套塑料杯罩保护,
采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	带附件, 可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表
冷凝物最大容积	38 ml
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
杯罩保护	塑料防护装置
压力表	带压力表
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	0.8 ... 20 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	4,000 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	3.7.- 符合 DIN ISO 8573-1 标准
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	875 g
安装类型	带附件 可选 前面板安装 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC
材料信息, 隔离片	POM