

# 减压阀

## MS6N-LR-1/2-D7-AS

产品代号: 531455

FESTO

12 bar 的最大输出压力, 带压力表, 减压阀调节头可锁定,  
气流方向: 从左到右.



### 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 尺寸           | 6                                       |
| 系列           | MS                                      |
| 驱动器锁         | 旋转手柄, 带锁定<br>带附件, 可锁定                   |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 设计结构         | 带压力表的减压阀                                |
| 控制器功能        | 输出压力恒定<br>带初压补偿<br>带第二排气通道              |
| 压力表          | 带压力表                                    |
| 工作压力         | 0.8 ... 20 bar                          |
| 压力控制范围       | 0.5 ... 12 bar                          |
| 最大压力迟滞       | 0.25 bar                                |
| 标准额定流量       | 5,500 l/min                             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体    |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储藏温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                                |
| 介质温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 产品重量         | 730 g                                   |
| 安装类型         | 前面板安装<br>线路安装<br>带附件<br>可选              |
| 气动连接, 气口 1   | 1/2 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 2   | 1/2 NPT                                 |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 控制面板   | PA<br>POM                               |
| 材料信息, 密封     | NBR                                     |
| 材料信息, 壳体     | 压铸铝                                     |
| 材料信息, 膜片     | NBR                                     |
| 材料信息, 分离板    | POM                                     |