

快速连接插座 KD3-1/4-A

订货号: 531626

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 公称通径 | 5 mm |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...12 bar |
| 标准标称流量 | 581 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 标称扭矩 | 9.5 Nm |
| 标称紧固扭矩公差 | ± 15% |
| 产品重量 | 35 g |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |