


# 快速连接插头 KS2-CN-4-S

产品代号: 531664  
将被停止供应的产品

FESTO

用于自封闭式快插接头,穿板式接头  
将停止供货的产品,  
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	2.7 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
标准额定流量	110 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	16 g
气动连接, 气口 1	CN-4
材料备注	符合 RoHS