



油雾器

MS6N-LOE-1/4-R

产品代号: 531710

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从左到右.



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	75 cm ³
杯罩保护	塑料防护装置
工作压力	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	50 l/min
标准额定流量	2,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	600 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 2	1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	PC