

密封圈 OK-1/4

订货号: 531772

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	ISO 16030
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
室温下手动拧紧	是
标称扭矩	11 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	0.32 g
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	加强型聚酰胺
密封件材料	TPE-U(PU)