


# 减压阀

## MS6N-LRB-1/2-D7-AS-BI-Z

产品代号: 531829

FESTO

适合气路板装配，带 QS 快插接头的直角输出块，12 bar  
最大输出压力，带压力表，P2 接口位于前侧。



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	带附件，可锁定
装配位置	任何
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	带压力表
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	0.8 ... 20 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	800 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	747 g
安装类型	带附件 可选 前面板安装 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	QS-8
控制面板的材料信息	POM PA
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR