



分支模块

MS6N-FRM-1/4-Z

产品代号: 531968

FESTO

气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
装配位置	任何
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 20 bar
主流动方向 1->2 上的标准额定流量	3,300 l/min
标准额定流量, 顶部输出	6,570 l/min
标准额定流量, 底部输出	6,800 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	500 g
气动连接, 气口 1	NPT1/4-18
气动连接, 气口 2	NPT1/4-18
气动连接, 气口 3	NPT1/2-14
气动连接, 气口 4	NPT1/2-14
外壳的材料信息	压铸铝