


# 分支模块

## MS6N-FRM-1/2-Y-Z

产品代号: 531975

FESTO

包括不带指示器的压力开关, 气流方向: 从右到左.



### 技术参数

| 特性                  | 值             |
|---------------------|---------------|
| 装配位置                | 任何            |
| 设计结构                | 分支模块          |
| 工作压力                | 0 ... 12 bar  |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 13,000 l/min  |
| 标准额定流量, 顶部输出        | 6,700 l/min   |
| 标准额定流量, 底部输出        | 8,000 l/min   |
| 工作介质                | 压缩空气          |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2             |
| 储藏温度                | -10 ... 60 °C |
| 介质温度                | -10 ... 60 °C |
| 环境温度                | -10 ... 60 °C |
| 产品重量                | 778 g         |
| 气动连接, 气口 1          | NPT1/2-14     |
| 气动连接, 气口 2          | NPT1/2-14     |
| 气动连接, 气口 3          | NPT1/2-14     |
| 气动连接, 气口 4          | NPT1/2-14     |
| 外壳的材料信息             | 压铸铝           |