



# 软启动阀

## MS4N-EE-1/4-V230-Z

产品代号: 532089

FESTO

电驱动, 气流方向: 从右到左.



## 技术参数

| 特性         | 值                                 |
|------------|-----------------------------------|
| 排气功能       | 不可节流                              |
| 驱动类型       | 电气的                               |
| 装配位置       | 任何                                |
| 手控装置       | 位置锁定<br>推                         |
| 设计结构       | 活塞滑块                              |
| 复位类型       | 机械弹簧                              |
| 先导类型       | 直接                                |
| 先导气源       | 内置的                               |
| 流动方向       | 不可逆                               |
| 阀功能        | 3/2<br>关闭的<br>单稳态                 |
| 切换位置指示器    | 带附件                               |
| 工作压力       | 4 ... 14 bar                      |
| b 值        | 0.44                              |
| C 值        | 9.5 l/sbar                        |
| 标准额定流量     | 2,000 l/min                       |
| 线圈的特性参数    | 230V AC                           |
| 工作介质       | 压缩空气                              |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2                                 |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                     |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                     |
| 产品重量       | 273 g                             |
| 电连接        | 插头<br>方块形结构<br>C型<br>符合 DIN 43650 |
| 安装类型       | 带附件<br>可选<br>线路安装                 |
| 气动连接, 气口 1 | NPT1/4-18                         |
| 气动连接, 气口 2 | NPT1/4-18                         |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4                              |
| 材料备注       | 不含有黄铜和PTFE                        |
| 密封件的材料信息   | NBR                               |
| 外壳的材料信息    | 压铸铝                               |