

# 插头 FBS-SUB-9-BU-IB-B

订货号: 532218

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	20 mm
高度	62 mm
长度	61 mm
协议	Interbus
附加功能	集成式 RBST 桥
产品重量	60 g
现场总线接口	1x 5 个弹簧压接端子
许用的电缆直径	5 mm...10 mm
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
管接螺母材料	黄铜
螺钉材料	钢
密封件材料	NBR