


# 超精细过滤器 LFMA-3/4-D-MIDI-DA

订货号: 532849

FESTO



## 数据表

特性	值
系列	D
规格	Midi
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
工作压力	1 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性气体
洁净空气等级的最大标准流量	1110 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	300 l/min
过滤效率	99.9999 %
保护罩	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
残余含油量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
差压显示器	画面显示
安装方式	要么: 管式安装 带附件
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	G3/4
气接口, 气口 2	G3/4
外壳材料	压铸锌
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	PC
材料说明	RoHS 合规

特性	值
产品重量	834 g