


# 精细过滤器组合 LFMBA-1-D-MAXI-DA

订货号: 532872

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	0.01 $\mu\text{m}$
过滤效率	99.9999 %
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	纤维过滤器
最大冷凝容积	80 ml
保护罩	金属保护罩
工作压力	1 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:8:4] 惰性气体
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[1:7:2] 惰性气体
介质温度	1.5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
残余含油量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	2362 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G1
气接口, 气口 2	G1
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC