


快插接头 QB-1/4-1/4-U-M

订货号: 533219

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 0,197 in |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 涂敷 |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 10 |
| 工作压力时完整温度范围 | 0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围 | 0.95 bar...10 bar |
| 海事分类 | 参见证书 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C 32 °F...140 °F |
| 产品重量 | 363 oz |
| 安装方式 | 外六角形, 规格 14 mm 内六角, 规格 5 mm |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 R1/4 |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 1/4" |
| 释放环颜色 | 灰色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PBT |
| 螺纹密封件材料 | NBR |
| 释放环材料 | POM |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |