

螺旋形气管 PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

订货号: 533467

FESTO



数据表

特性	值
工作长度	6 m
外径	11.7 mm
模块长度	1.312 m
流量相关弯曲半径	65 mm
内径	7.9 mm
线圈直径	51 mm
转数	53
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...13 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...60 °C
产品重量	560 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G3/8
气接口, 气口 2	外螺纹 G3/8
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 87 +/-3
连接螺纹材料	黄铜 镀镍
防屈曲材料	POM
气管材料	TPE-U(PU)